



Clairefontaine

Papier de soie, 500 x 750 mm - petit paquet

- plié
- en couleur
- imperméable
- vendu uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:

- pour bricoler, découper et coller
- pour réaliser des emballages cadeau, des cartes de voeux, des décorations de table etc.

Adapté pour:

- écoliers
- écoles maternelles
- bricoleurs



Papier de soie, bleu pétrole



Papier de soie, orange



Papier de soie, vert pomme



Papier de soie, vert pré



Papier de soie, argent



Papier de soie, blanc



Papier de soie, bleu ciel



Papier de soie, bleu marine



Papier de soie, citron



Papier de soie, ivoire



Papier de soie, jaune or



Papier de soie, noir



Papier de soie, or



Papier de soie, rouge



Papier de soie, vert bouteille



Papier de soie, violet

Produit	Modèle	Format	Grammage	Couleur	Conditionné	Feuilles	Numéro de fabricant	Code
Papier de soie	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	argent	8 feuilles		95476C	87001404
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	blanc	8 feuilles		95401C	87000510
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	bleu ciel	8 feuilles		95427C	87000515
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	bleu marine	8 feuilles		95463C	87000517
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	bleu pétrole	8 feuilles		95457C	87000516
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	cyclamen	8 feuilles		95403C	87000513
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	ivoire	8 feuilles		95402C	87000511
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	jaune citron	8 feuilles		95415C	87001546
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	jaune or	8 feuilles		95416C	87001401
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	noir	8 feuilles		95429C	87001545
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	or	8 feuilles		95475C	87001403
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	orange	8 feuilles		95458C	87000512
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	rouge	8 feuilles		95406C	87000514
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	vert bouteille	8 feuilles		95474C	87001966
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	vert pomme	8 feuilles		95419C	87000518
		(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	vert pré	8 feuilles		95421C	87002404
	plié	(l)500 x (H)750 mm	18 g/m2	violet	8 feuilles		95411C	87001402