

Bei Bestellung
angeben:

A = roh

B = aufgebohrt

Nr. 544 Vollkauschen

nach DIN 3091. Werkstoff: Nenngr. 8 - 36 aus GTW 40 DIN 1692 und Nenngr. 40 - 80 aus GGG 40 DIN 1693,
Nenngr. 8 - 14 ohne Ausnehmung.
Alle Maße in mm.



NenngroÙe	8	10	12	14	16	18	20
Rillenweite	9	11	13	16	18	20	22
Kauschendicke	15	17,5	20	23,5	26	28,5	31
Breite	40	50	60	70	80	90	100
Baulänge	66	82	98	114	130	145	161
Rohloch unbearbeitet	14	18	21	25	28	31	35
LochgröÙe max.	20	25	30	35	40	45	50
Gewicht in kg ca.	0,20	0,30	0,50	0,70	0,80	1,10	1,40

NenngroÙe	22	24	26	28	32	36	40
Rillenweite	24	26	29	31	35	40	44
Kauschendicke	33,5	36	39,5	42	47	53	58
Breite	110	120	130	140	160	180	200
Baulänge	177	193	209	224	256	288	320
Rohloch unbearbeitet	38	41	44	47	53	59	65
LochgröÙe max.	55	60	65	70	80	90	100
Gewicht in kg ca.	1,80	2,30	3,00	3,70	5,30	7,50	10,40

NenngroÙe	44	48	52	56	64	72	80
Rillenweite	48	53	57	62	70	79	88
Kauschendicke	63	69	74	80	90	101	112
Breite	220	240	260	280	320	360	400
Baulänge	352	384	416	448	512	576	640
Rohloch unbearbeitet	70	76	81	86	95	104	112
LochgröÙe max.	110	120	130	140	160	180	200
Gewicht in kg ca.	13,40	17,80	23,10	29,00	41,30	66,00	99,00

Falls auf Kundenwunsch die Kauschen gröÙer aufgebohrt werden sollen als bei LochgröÙe max. angegeben, übernehmen wir hierfür keinerlei Gewährleistung.