

Technische Information

VEBATEC CARAVAN REPARATURBAND DOPPELSEITIG KLEBEND

- **Hochwertiges Butylklebeband**
- **Sofort klebend, beidseitig**
- **Lösemittelfrei**
- **Für Innen- und Außenbereich**
- **Dauerplastisch**

BESCHREIBUNG:

VEBATEC CARAVAN REPARATURBAND DOPPELSEITIG KLEBEND, witterungsbeständig, für den Innen – und Außenbereich. Zum Verbinden, Verkleben und Abdichten verschiedenster Materialien untereinander und miteinander. Sofortige, starke Anhaftung bei der Verarbeitung, innerhalb der Verarbeitungstemperatur, ohne zusätzliche Erwärmung.

ANWENDUNG:

Verbinden von verschiedensten Materialien, Abdichten von Fugen, Rissen und Undichtigkeiten.

Vielseitige Verwendung im Fahrzeug-, Karosseriebau, Glas-, Metallbau. Als Dichtung und für Verklebungen im Klima-, Maschinen- und Anlagenbau. Einsatz zur Geräuschkämmung, schall- und vibrationsabsorbierend. Verbinden von Blechteilen und Glas. Verhinderung von Wasserdurchlässigkeit bei Überlappungen. Geeignete Untergründe: Glas, Aluminium, Zink, verzinkter Stahl, Edelstahl, Kunststoffe, Holz, uvm.

TECHNISCHE DATEN:

Material: Butylkautschuk
Oberseite mit Trennpapier,
Unterseite mit mittig geschlitzter Abzugshilfe (Trennpapier)
Farbe: Grau, schwarz
Reißfestigkeit: 80 N / DIN 52451
Einsatztemperatur (Verklebt): -40° C bis +120° C,
kurzfristig bis +140° C
Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +40° C
Lagerung: Rollen liegend bei ca. +20°C, trocken,
staubgeschützt - unbegrenzt lagerfähig

LIEFERFORM:

10m Rolle
Kleinverpackung Blister: 1,5m
Bandbreite in mm: 15, 30, 100
Bandstärke: 1,5mm

VERARBEITUNG:

Untergrund: Sauber, trocken, tragfähig, staub- und fettfrei.

Bei saugenden, unebenen, porösen Untergründen den Haftgrund **VEBATEC BUTYL SPRAY** aus der Aerosoldose verwenden: Aufsprühen, ablüften lassen (Bei Berührungen sollte **VEBATEC BUTYL SPRAY** nur noch leicht anhaften),

anschließend die Abzugshilfe (Trennpapier) an der Unterseite teilweise abziehen und **VEBATEC BUTYL BAND DOPPELSEITIG KLEBEND** andrücken. Nach der Fixierung die Abzugshilfe (Trennpapier) weiter abziehen und kontinuierlich das Band fest andrücken (Anpreßrolle verwenden). Schmutz- und Lufteinschlüsse sollen beim Anpressen vermieden werden. Danach zweite Trennfolie des Klebebandes entfernen und mit Bauteil zusammen fügen. Vollflächig anpressen.

Beim Einsatz ohne den Haftgrund **VEBATEC BUTYL SPRAY** die gleiche Verarbeitungsweise, wie vorangegangen beschrieben.

Auch wenn es der Untergrund nicht erfordert, wird bei der zusätzlichen Verwendung von **VEBATEC BUTYL SPRAY** die Anhaftung / Verklebung an den Untergrund zusätzlich erhöht.

Verarbeitungshinweise:

VEBATEC BUTYL BAND DOPPELSEITIG KLEBEND kann z.B. mit einer Schere zugeschnitten werden. Es muß sichergestellt sein, das vom Untergrund keine Weichmacherwanderung in das Butylband erfolgt. Butylklebstoffe sind lösemittelempfindlich. Ständiger oder wiederholter Kontakt mit Lösemittel ist zu vermeiden. Mit sinkender Verarbeitungstemperatur Temperatur (Innerhalb der angegebenen Verarbeitungstemperatur) verringert sich die Anfangsanhaftung, bei erhöhter Verarbeitungstemperatur erhöht sich die Anfangsanhaftung an den Untergründen.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt, können nicht alle möglichen Materialkombinationen u. konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf Ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. 10.2014