

Faltbare, elektrisch ableitfähige Mehrweg-Leckagewannen

NEU

- zum Auffangen oder zur kurzfristigen Lagerung von gefährlichen Stoffen oder auch herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten
- für die Verwendung in Umgebungen mit erhöhter Brand- oder Explosionsgefahr
- einfacher und schneller Zusammenbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Die flexiblen, formverstärkten Wannenseiten lassen sich der jeweiligen Anwendungssituation optimal anpassen.
- praktische, stabile Tragegriffe an allen 4 Seiten
- von -10 °C bis +70 °C verwendbar



Einfacher Zusammenbau mit Schnellverschlüssen



Je nach Anwendungssituation flexibel anpassbar

Auffangvolumen [l]	25	50	75	175	210	450	900	1600
Maße außen L x B x H [mm]	700 x 350 x 125	1240 x 840 x 70	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1500 x 1500 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Bestellnummer	259-080-JY	259-081-JY	259-082-JY	259-084-JY	259-083-JY	259-085-JY	259-086-JY	259-087-JY

Leckagewannen

- zum Schutz vor alltäglichen, lästigen Tropfverlusten und kleinen Leckagen
- für Kannen, Eimer, Kanister und kleine Fässer
- hält den Boden sauber und rutschfrei
- optimiertes Design mit praktischer Ausgießstülle und integrierter Halterung für Spundverschlüsse
- ideal für Abfüllvorgänge mit Kleingebinden



Integrierte Ausgießstülle zum kontrollierten Entleeren



Praktische Ablagemöglichkeit für Spundverschlüsse

NEU

Bestell-Nr. 279-136-JY



Auffangvolumen [l]	25	45	80
Maße außen L x B x H [mm]	591 x 605 x 185	728 x 728 x 200	910 x 930 x 215
Bestellnummer	279-136-JY	270-601-JY	279-137-JY