

## MTA 100


Interne TE-Nummer 3-640622-9

TE-interne Beschreibung: 09P MTA100 FD THRU ASSY BLUE

MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder &gt; Rechteckige Steckverbinder &gt; Rechteckige Standardsteckverbinder &gt; MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

Produkttyp des Steckverbinders: **Steckverbindersatz**Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Buchse**Gegensteckführung: **Ohne**Gegensteckarretierung: **Mit**Typ der Gegensteckarretierung: **Verriegelungsrampe**[Alle MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm \(168\)](#)

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Kompatibel mit Einzeldrahttyp	Mehrdrätig
Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Einsetzkraft-Typ	Normal
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

### Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Kontaktkammern	9
Kontakte vorbestückt	Yes
Anzahl von Positionen	9
Zeilenanzahl	1

### Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	250 VAC
-----------------	---------

### Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
------------	--------

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts	Zinn
---	------

Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
---	--------

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
--	------

Kontaktfestsitz im Gehäuse	Mit
----------------------------	-----

Kontakt-nennstrom (max.)	5 A
--------------------------	-----

### Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Schneidklemmkontakt (IDC)
--	---------------------------

### Montage und Anschluss-technik

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Gegensteckarretierung	Mit
-----------------------	-----

Typ der Gegensteckarretierung	Verriegelungsrampe
-------------------------------	--------------------

Art der Steckverbinder-montage	Kabelbefestigung (freihängend)
--------------------------------	--------------------------------

### Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Nylon
-----------------	-------

Gehäusefarbe	Blau
--------------	------

Raster	2.54 mm [.1 in]
--------	-----------------

### Abmessungen

Steckverbinderhöhe	13.21 mm [.52 in]
--------------------	-------------------

Breite des Produkts	7.75 mm [.305 in]
---------------------	-------------------

Länge des Produkts	22.86 mm [.9 in]
--------------------	------------------

Drahtgröße	.12 – .15 mm <sup>2</sup>
------------	---------------------------

### Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

### Betrieb/Anwendung

Geschirmt	Nein
-----------	------

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

### Industriestandards

CSA-Einstufung	LR 7189
----------------	---------

UL-Grad	Zulassung
---------	-----------

Behörde/Norm	CSA, UL
Zugelassene Standards	UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-2

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	500
Verpackungsmethode	Tasche/Kasten

### Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

#### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Auch serienmäßig | **MTA 100**



Abdeckungen für Leiterplatten-Steckverbinder(69)



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (2)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(8)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(1)



Kodierungen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (441)



Rechteckige Standardsteckverbinder (499)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2-6609129-3  
5EFM1S=F8107



TE Teilnr.:3-640622-4  
04P MTA100 CONN ASSY F/T BLU

## Dokumente

### Produktzeichnungen

09P MTA100 FD THRU ASSY BLUE

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-640622-9\\_T.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-640622-9\\_T.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-640622-9\\_T.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



---

**Datenblätter/ Katalogseiten**

MTA, CST-100 II, SL-156 and AMP Economy Power (EP) Connectors

Englisch

---

**Produktspezifikationen**

Anwendungsspezifikation

Englisch

---

**Freigabe Agentur**

Agentur-Freigabe-Blatt

Englisch