

Kabelhalter für Flachbandkabel schraubbar/selbstklebend FKH-Serie

Hauptmerkmale

Die HellermannTyton Flachbandkabelhalter werden zum Befestigen und Führen von Flachkabeln eingesetzt und sind in vier verschiedenen Größen lieferbar. Wahlweise kann der FKH mit hochwertigem Acrylat-Klebeband oder M3-Schrauben befestigt werden.


Durch den praktischen Clip-Verschluss lässt sich der Halter schnell und einfach öffnen und schließen. Der Flachbandkabelhalter besteht aus hochwertigem, schlagzäh modifiziertem Polyamid 6.6 und kann somit auch in besonders trockenen Bereichen eingesetzt werden. Durch die abgerundeten Kanten und die besonders flexiblen Flügel wird das Flachkabel schonend geführt und gehalten.

Anwendungen

Der Flachbandkabelhalter kommt überall dort zum Einsatz, wo Flachkabel verwendet werden, wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in hochwertigen PC's und Servern.



Durch die besonders flexiblen Flügel wird das Flachkabel schonend fixiert.



Befestigung wahlweise mit Acrylat-Klebeband oder M3-Schrauben.



Der Flachbandkabelhalter ist in vier verschiedenen Größen lieferbar.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Breite (W2)	Für Kabelbreite max.	Ø Befestigungsloch (FH)	Kleber
151-15250	FKH25A	31,0	25,0	22,0	25,0	3,1	Acrylat
151-15300	FKH30A	35,0	25,0	22,0	30,0	3,1	Acrylat
151-15500	FKH50A	56,6	25,0	22,0	50,0	3,1	Acrylat
151-15800	FKH80A	86,0	25,0	22,0	80,0	3,1	Acrylat
151-16250	FKH25	31,0	25,0	22,0	25,0	3,1	–
151-16300	FKH30	35,0	25,0	22,0	30,0	3,1	–
151-16500	FKH50	56,6	25,0	22,0	50,0	3,1	–
151-16800	FKH80	86,0	25,0	22,0	80,0	3,1	–

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

☐ = auf Anfrage erhältlich

Nähere Informationen zu den verwendeten Klebebandern erhalten Sie auf der Seite 96.

Materialdaten

RoHS	Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR)
	Farbe	Schwarz (BK)
	Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C
	Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB (ohne Kleber)

