



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3230-2YE52-0CF0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

Eingang			
Phasenzahl	3 AC	Leistungsfaktor λ	0,90 ... 0,95
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -20 %	Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,99
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	Wirkungsgrad η	0,98
Bemessungsspannung	400V IEC 480V NEC	Schalldruckpegel LpA (1m)	74 dB
Bemessungsstrom (LO)	374,00 A 356,00 A	Verlustleistung	4,620 kW
Bemessungsstrom (HO)	330,00 A 327,00 A	Filterklasse (integriert)	Funkentstörfilter für Kategorie C3
Ausgang		EMV Kategorie (mit Zubehör)	Kategorie C3
Phasenzahl	3 AC		

Umgebungsbedingungen

Bemessungsspannung	400V IEC 480V NEC	Standard für Lackierung	Klasse 3C3, nach IEC 60721-3-3: 2002
Bemessungsleistung (LO)	200,00 kW 300,00 hp	Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Bemessungsleistung (HO)	160,00 kW 200,00 hp	Kühlluftbedarf	0,210 m ³ /s (7,416 ft ³ /s)
Bemessungsstrom (LO)	370,00 A 361,00 A	Aufstellhöhe	1000 m (3280,84 ft)
Bemessungsstrom (HO)	302,00 A 302,00 A	Umgebungstemperatur	
Bemessungsstrom (IN)	379,00 A	Betrieb	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Ausgangsstrom, max.	500,00 A	Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Pulsfrequenz	2 kHz	Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz	Relative Luftfeuchte	
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz	Betrieb, max.	95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

150% x Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3230-2YE52-0CF0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSG
Nettogewicht	113 kg (249,12 lb)
Breite	305 mm (12,01 in)
Höhe	999 mm (39,33 in)
Tiefe	369 mm (14,53 in)

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit $\pm 5^\circ\text{C}$

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Kommunikation

Kommunikation	PROFINET, EtherNet/IP
---------------	-----------------------

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	--

Netzseitig

Ausführung	Schraube M10
Anschlussquerschnitt	35,00 ... 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Motorseitig

Ausführung	Schraube M10
Anschlussquerschnitt	35,00 ... 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Schraube M10
--------------	--------------

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m (656,17 ft)
-----------	-------------------



Abbildung ähnlich


MLFB-Bestelldaten

6SL3230-2YE52-0CF0

Umrichterverluste nach EN 50598-2*	Normen
---	---------------

Wirkungsgradklasse	IE2
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-43,90 %

Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
--------------------	--



CE-Kennzeichen	EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
----------------	---

Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Bedieneinheit: Basic Operator Panel (BOP-2)
--

Bildschirm	Umgebungsbedingungen
-------------------	-----------------------------

Ausführung des Displays	LCD, Monochrom
-------------------------	----------------

Umgebungstemperatur während

Betrieb	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Mechanische Daten

Schutzart	IP55 / UL Type 12
Nettogewicht	0,14 kg (0,31 lb)
Breite	70,0 mm (2,76 in)
Höhe	106,85 mm (4,21 in)
Tiefe	19,60 mm (0,77 in)

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während

Betrieb, max.	95 %
---------------	------

Approbationen

Eignungsnachweis	CE, cULus, EAC, KCC, RCM
------------------	--------------------------