

## Información sobre productos

# 97 55 14

### Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso lateral



- Menor anchura del mango
- Crimpado hexagonal: Simplemente girando el mecanismo de ajuste se pasa de punteras huecas individuales de 0,08 a 16 mm<sup>2</sup> (AWG 6) y a punteras Twin de hasta 2 x 10 mm<sup>2</sup> (AWG 2 x 8)
- Prensado hexagonal para medidas limitadas de conexión
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera
- Proceso de crimpado de gran calidad gracias al sistema de bloqueo con mecanismo de liberación automática
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Alta transmisión de fuerza gracias a la palanca acodada para reducir fatiga en el trabajo
- Muy confortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Acero eléctrico de calidad especial al cromo vanadio, templado al aceite

#### Información general

Núm. de artículo	97 55 14
EAN	4003773084860
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	445 g
Dimensiones	180 x 75 x 21 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 — 16 mm <sup>2</sup>
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 — 8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



