

vuilniszakstandaard

1 zakhouter(s) voor telkens 120 l zakken, hoogte x breedte x diepte 850 x 380 x 440 mm, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, deksel van metaal met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig, wandconstructie geperforeerd met klep



Artikelnummer: 527414

geperforeerde afvalverzamelaar

met deur aan de achterzijde

vuilniszakstandaard





- 1 zakhouter(s) voor telkens 120 l zakken
- hoogte x breedte x diepte 850 x 380 x 440 mm
- klapdeksel opening handmatig
- romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- deksel van metaal met slag- en krasvaste poedercoating in zilverkleurig
- wandconstructie geperforeerd met klep
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- 3 jaar garantie

Technische details

verwijdermiddel	vuilniszakstandaard	materiaal deksel	metaal
plaats van toepassing	binnen en buiten	oppervlak deksel	m. poedercoating
verzameleenheid	1 stuks	kleur deksel	zilverkleurig
voor zakinhoud	120 l	materiaal romp	staal

hoogte	850 mm	oppervlak romp	verzinkt // poedercoating
breedte	380 mm	kleur romp	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	440 mm	uitvoering afvalbak	geperforeerd met klep
plafond	ja	sluitsysteem	dubbel baardslot
type deksel	klapdeksel	garantie	3 jaar
dekselbediening	handmatig	gewicht	14 kg
opstelling	legbord		

Dit past ook bij ...

376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
525473		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in blauw, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in blauw
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond