Drehstapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 350 x 600 x 400 mm, Inhalt 65 I, Aus Polypropylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen

VE 5 Stück

Artikelnummer: 701122







Drehstapelbehälter

Drehstapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 350 x 600 x 400 mm
- Inhalt 65 I
- Aus Polypropylen in rot
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfach zu tragen durch Tragegriffe
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie

Technische Details					
Behältertyp	Stapelbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen		
Euronorm	ja	Bodenkonstruktion	geschlossen		
Inhalt	65 I	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)		
Höhe	350 mm	Lebensmittelgeeignet	ja		
Länge	600 mm	rollenbahngeeignet	ja		
Breite	400 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen		
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung	Tragegriffe		

recycelbar	ja	Farbe	rot
stapelbar	ja	Garantie	5 Jahre
nestbar	ja	Gewicht	15 kg
faltbar	nein		

Zubehör

701126



Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Drehstapelbehälter, Breite x Tiefe 400×600 mm, in schwarz

Dazu passt auch ...

202875



Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung