



VIDEO-INNENSTATION TOUCH

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN

- 177 mm (7") kapazitiver Touch-Monitor mit digitalem Bildspeicher für bis zu 100 Fotos mit Datum und Uhrzeit
- Echtglas-Frontpanel mit Touch-Funktion für alle Bedienelemente
- Optische Anzeige für SPRECH- und TÜRÖFFNER-Sensor-Tasten
- 16 Klingeltöne: Verbesserter Klang und höhere Lautstärke (einstellbar)
- Alternativ individuelle Klingeltöne im mp3-Format via micro SD-Karte (nicht enthalten)
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) – Glockensymbol blinkt rot zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): Schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Bis zu 3 Außenstationen und eine Zusatz-Kamera können von jeder Innenstation angesteuert werden
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Einfache Aufputzmontage – Aufbauhöhe nur **19,5 mm** oder Unterputzmontage möglich – Aufbauhöhe dann nur noch **11 mm**
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür
- Integriertes Funkmodul zur Einbindung von Funk-Türglocken aus der Bell- oder FG-Serie sowie zur Ansteuerung eines CUVEO-Empfängers (z.B. Funk-Lichtschalter) von

ECHTGLAS-FRONT MIT TOUCH-FUNKTION
BILDSPEICHER-FUNKTION
MP3-FUNKTION FÜR INDIVIDUELLE KLINGELTÖNE
GERINGE AUFBAUHÖHE 19,5 mm AUFPUTZ 11 mm UNTERPUTZ
INTEGRIERTES FUNKMODUL FÜR FUNK-TÜRGLOCKEN
VISTUS
DOOR COMMUNICATION

VISTA DOOR
SYSTEM

auch in der Farbe schwarz erhältlich
Individuelle Klingeltöne möglich

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- 1x System-Netzteil: min 15V DC/1A z.B. DT-2000 oder ST-1000
- 1x microSD-Karte (optional für eigene Klingeltöne)
- 4-adriges Kabel (min. 0,75mm²)
- Kabellänge max. 100 Meter

ERWEITERBAR

Kompatibel mit allen Komponenten aus den m-e Türsprechanlagen Serien Vistus und Vistadoor.

VISTUS
DOOR COMMUNICATION

VISTA DOOR
SYSTEM

VDV-1007
VIDEO INNENSTATION

MODELL	VDV-1007 W • Art-Nr: 41278	VDV-1107 S • Art-Nr: 41279
LIEFERUMFANG	1x Innenstation mit 7" (177mm) Touch-Monitor (Auflösung: 1064 x 600 Pixel)	
GERÄTE (B x H x T)	220 x 220 x 19,5 mm • Kunststoffgehäuse mit Echtglasfront • Touchfunktion + Sensortouch-Taster	
VERPACKUNG	285 x 270 x 45 mm (B x H x T) • 0,9 kg	
VE	10 Stück • 300 x 295 x 480 mm (B x H x T) • 10,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A • ca. 1 Watt (Standby-Betrieb)	
ZUSATZ-INFO	Min. 4 Adern (0,75mm ²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: 0°C bis +50°C	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109171026 weiss	4250109171033 schwarz

VIDEO-INNENSTATION TOUCH

FÜR VISTUS UND VISTADOOR TÜRSPRECHANLAGEN



iP Smartphone-kompatibel
 in Verbindung mit separat erhältlicher
 iP-Box (VS-M1) oder mit iP-fähiger
 Zusatz-Innenstation (VDV-907 oder VDV-1107)

7" TOUCH-MONITOR

- 2mm Echtglas
- Auflösung 1064 x 600 Pixel
- Digitaler Bildspeicher für 100 Fotos
- Individuelle Einstellmöglichkeiten über Onscreen Menü

LICHT-TASTE Schaltet über integriertes Funkmodul z. B. Außenbeleuchtung ein (CUVEO Serie von m-e)



ALARM-TASTE aktiviert einen lauten Alarmton an der Außenstation

RUHE-TASTE Sensortouch

KAMERA-SCHNAPPSCHUSS bei aktivem Monitorbild möglich

MUTE-TASTE Mikrofon abschaltbar, z.B. bei internen Rückfragen

Aufputzmontage –
 Einfach vereinfacht...



Rückgehäuse anbringen und Verdrahtung vornehmen



Abdeckung einclippen



zum Schluss Monitoreinheit über magnetische Quick-Snap Arretierung fixieren... fertig!

TÜRÖFFNER-TASTE Sensortouch

SPRECH-TASTE Sensortouch

LAUTSTÄRKE auch während des Gesprächs einstellbar

