

Information produit

48 11 J3

Pince de précision pour circlips

Pour circlips intérieurs d'alésage

DIN 5256 C

- Très résistante en usage continu : durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue que des pointes usinées au tour
- Avec les pointes rapportées pour travailler en toute sécurité
- Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
- Poignées revêtues d'un gainage plastique antidérapant
- DIN 5256 C, pointes droites
- Pointes rapportées: fil d'acier à ressorts, serti
- Corps de la pince : acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	48 11 J3
EAN	4003773048541
Pince	grise atramentisée
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Poids	266 g
Dimensions	225 x 50 x 14 mm
Norme	DIN 5256 C
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité pour diamètre d'alésage	Ø 40 – 100 mm
Pointes (diamètre)	Ø 2,3 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

