

## KRAFTWERK® Werkstattswagen PRO LINE PT800

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 5 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz



KRAFTWERK  
PRO LINE



Artikelnummer: 244260



### Werkstattwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm
- Traglast 450 kg
- Schubladen Höhe 2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 5 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel
- Enthält keine Werkzeuge - leer, zur individuellen Bestückung
- Besonders robust durch doppelwandige Konstruktion, rundum Stosskanten- und Aufprallschutz durch Eckschutzleisten aus

elastischem TPR Kunststoff und Schubladen-Eckverkleidungen aus ABS-Kunststoff

















- Arbeitsfläche aus gebürstetem, lösungsmittelbeständigem Edelstahl, 2 zusätzliche, kleine Seitenschubladen zum verstauen von Kleinteilen und persönlichen Gegenständen
- Seitenwände mit Systemlochung
- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Wagentyp	Werkstattwagen	Auszugsart	Vollauszug
Höhe	1000 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	800 mm	Auszugsperre	Einzelauszugsperre
Tiefe	479 mm	Griff	durchgehender Griffleiste
Stabilität / Aussteifung / Verst	doppelwandige Konstruktion, Eckschutzleisten	Schiebebügel	ja
Arbeitsfläche Ausstattung	2 Schubladen	abschließbar	ja
Material Arbeitsfläche	Edelstahl	Schließsystem	Zylinderschloss
Seitenwand	mit Systemlochung	fahrbar	ja
inkl. Werkzeug	nein	Unterbau	2 Lenk-/2 Bockrollen
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	keine	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Traglast	450 kg	Rad-Ø	125 mm
Schubladen Anzahl	5 Stück	Farbe Korpus	tiefschwarz/rot // RAL9005
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/2x160 mm/1x225 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite Schublade innen	600 mm	Farbe Front	tiefschwarz // RAL9005
Tiefe Schublade innen	400 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladentraglast	45 kg	Gewicht	96 kg

## Zubehör

240735		Werkzeughaken, gerader Dorn, 50 mm
240736		Werkzeughaken, gerader Dorn, 102 mm
240737		Werkzeughaken, gerader Dorn, 150 mm
240740		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 50 mm

240741		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 102 mm
240742		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 150 mm
240743		Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 35 mm
240744		Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 70 mm
240745		Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 135 mm
240746		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 35 mm
240747		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 50 mm
240748		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 75 mm
240749		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 150 mm
240750		Werkzeughalter, 3-fach, 45x150 mm
240752		Werkzeughalter, 6-fach, 240x140 mm
240754		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 100 mm
240755		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 150 mm
240756		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 200 mm
240757		Schräghaken für Einsätze, 15x35 mm
240758		Werkzeugklemme, einfach, 6 mm