


Modell		Katalogseite	Behältervolumen	Staubvolumen	max. Leistungsaufnahme
SS 1401 L 09921000		124	25 l	21 l	1.250 W
DSS 25 A 09915000		125	25 l	20 l	1.400 W
DSS 25 M 09917000		126	25 l	20 l	1.400 W
DSS 35 M iP 09919000		127	35 l	25 l	1.600 W
Pumpsauger EPS 50 09927000		128	50 l	–	1.300 W



**Staubrückhaltevermögen min. 99 % nach BGIA-Staubkategorie L**

**25 l**



#### PUSH & CLEAN:

Zuhalten des Schlauches oder Einlass-Fittings (1) und Betätigen der Filterabreinigungstaste (2)

Reinigung des Filters durch kräftigen Luftstrom (3)

Weiterarbeiten mit voller Leistung

#### TECHNISCHE DATEN

#### SS 1401 L

max. Leistungsaufnahme	1.250 W
Nennspannung	230 V ~
Behältervolumen (brutto)	25 l
Staubvolumen (netto)	21 l
max. Luftstrom	60 l/s
max. Unterdruck	210 mbar
Maße L x B x H	505 x 385 x 375 mm
Gewicht	7,7 kg

Bestellnummer 09921000

Lieferumfang: im Karton inkl. 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm), 2 Saugrohre (Aluminium), Griffrohr mit Nebenluftschieber, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack

## Sauger SS 1401 L

### Der kompakte und leichte Sauger der Staubklasse L

#### ANWENDUNG:

- Absaugen von Arbeitsschlämmen (nass)
- Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen

#### MERKMALE:

- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Große Filteroberfläche 3.000 cm<sup>2</sup> – gute Filterwirkung
- Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
- Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten
- PET Faltenfilter
- Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
- Bequemer Tragegriff
- Kabel- und Schlauchhalterung
- Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Einschaltautomatik

