

Kvalitet / Quality / Qualität:
660

Vægt / Weight / Gewicht	g/m ²	300	EN 12127
Komposition / Composition / Gewebemischung	%	80/20 pes/co	
Konstruktion / Construction / Webkonstruktion		3/1 twill	



STYRKE / PHYSICAL PROPERTIES / FESTIGKEIT

Slidstyrke / Abrasion resistance / Strapazierfähigkeit	t	150.000	EN ISO 12947-2
Brudstyrke, kæde / Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette	N.	2.500	EN ISO 13394-1
Brudstyrke skud / Tensile, weft/ Bruchfestigkeit, Schuss	N.	1.000	EN ISO 13394-1
Rivstyrke, kæde / Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette	N.	130	ISO 4674/A1
Rivstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss	N.	45	ISO 4674/A1

FARVEÆGTHEDER / COLOUR FASTNESS / FARBECHTHEIT

Vaskeægted afsmitning / Fastness to washing staining / Waschechtheit Anbluten	Note	3-4	ISO 105-C06
Svedægted afsmitning/ Fastness to perspiration staining/ Schweissechtheit Anbluten	Note	4-5	ISO 105-E04
Gnidægted, våd / Fastness to rubbing, wet / Reibecktheit, nass	Note	4-5	ISO 105-X12
Gnidægted, tør / Fastness to rubbing, dry / Reibecktheit, trocken	Note	4-5	ISO 105-X12

GENERELLE EGENSKABER / CHARACTERISTICS IN GENERAL / ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	+/- 2	ISO 6330
Dimensionsstabilitet / Dimensional stability / Dimensionsstabilität	%	+/- 2-3	ISO 15797 (8A)
Certifikater / Certificates / Zertifikate			
Vaskeymboler/ Carelabel/ Pflegesymbole			
Vandsøjle / Water resistance / Wassersäule	mm H ₂ O		ISO 20811
Åndbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivität	g/m ² /24 hrs		CUP METHOD
Finish / Finish / Ausführung	Teflon		

Bemærkninger / Remarks / Bemerkungen:

Ingen iblødsætning / Do not soak / Nicht schleudern
 Dimensionstabilitet kan ved industrivask variere fra det oplyste. Farveægteder kan variere en smule fra farve til farve.
 Max75 vaske/Washes/Waschen - max 50 industrivasker / Industrial washes / Industrierwäsche
 Based on 10066
 date period: 1/1-12 => 19/6-14