

PRODUKTDATENBLATT

DG210 ALLCUT

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- Universalscheibe für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- konstante Trennleistung
- Kühllöcher unter Segmenten vermeiden Überhitzung
- Nass- und Trockenschnitt
- vakuum gelötet

Mit der DG210 ALLCUT hält der Anwender eine echte Universalscheibe in der Hand. Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen. Die Kühllöcher unterhalb der Segmente vermeiden eine Überhitzung des Stahlkerns. Vakuumgelötet. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG210 ALLCUT
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303370
GTIN	4011890071489
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	4,330 kg
Produktabmessung	500 x 3,0 x 3,9 x 25,40
Durchmesser 1	500 mm
Stärke	3,9 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	3,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	63 m/s
maximale Drehzahl	2450 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	535 mm
Breite Verpackung	505 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,330 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR