

KOMPRESSOR SUPERFOX

Symbolfoto



115/15/5 W

Artikelnummer: 21215

EAN Code: 9004853212154

TECHNISCHE FAKTEN

- 'Plug-and-play' - Schnellanschlusskupplung
- Druckschalter für automatischen Ein-/Ausstaltbetrieb
- Manometer für Behälterdruck
- Manometer für Systemdruck
- Druckminderventil für stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- leicht transportierbar

PRODUKT HIGHLIGHTS

Serie Superfox - ölfrei

Für verschiedene professionelle Druckluftanwendungen kann sehr saubere, ölfreie Druckluft erwünscht oder erforderlich sein - so etwa beim Farbauftrag von speziellen Farbpigmenten, bei medizinischen Anwendungen, bei der Produktion von Backwaren oder anderen Lebensmitteln. Die direkt angetriebenen, 100% ölfreien Kompressoren ESPRIT, ECU und SUPERFOX wurden speziell für diesen Zweck entwickelt und sind besonders robust und hochwertig ausgeführt. Durch die geringen Aggregatdrehzahlen sind die Geräte auch sehr geräuscharm.

Superfox 240/10/5 W & 115/15/5 W

Kompaktgerät mit einem robusten Schutzrahmen, als Druckausgleichsbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen. Durch eine Liefermenge von 120 bzw. 50 Liter pro Minute ein handlicher Kompressor für leichte Druckluftarbeiten, ideal für

KOMPRESSOR SUPERFOX

Hobby, Handwerk und Baustelle. Langsamläufer: 2-Zylinderaggregat mit nur 1400 U/min.

TECHNISCHE DATEN	
Effektive Liefermenge	50 l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des Höchstdrucks	Ja
Ansaugleistung	115 l/min
Max. Betriebsdruck	15 bar
Behältervolumen	5 l
Ausführung	tragbar
Motornennleistung	1,1 / 1,5 kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz	230/50 V/Hz
Schalldruckpegel (4 m)	72 dB(A)
Drehzahl Verdichter	1400 UpM
Länge	530 mm
Breite	310 mm
Höhe	400 mm
Gewicht	23 kg