

Edelstahl-Auffangwanne pro-line

für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC,
Auffangvolumen 1000 l, Höhe x
Breite x Tiefe 920 x 1300 x 1350 mm,
mit herausnehmbarem Gitterrost aus
Edelstahl

Artikelnummer: 235661



Edelstahl-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
- Bodenwanne mit ÜHP-Zulassung
- für 4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 920 x 1300 x 1350 mm
- Traglast 2000 kg
- mit herausnehmbarem Gitterrost aus Edelstahl
- Staplertaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- 10 Jahre Garantie









Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Traglast	2000 kg
Auffangwannentyp	Edelstahl-Auffangwanne	Material	Edelstahl 1.4301
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	Material Gitterrost	Edelstahl
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass / 1 x KTC/IBC	Unterbau	Staplertaschen
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit ÜHP- Zulassung	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	920 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	1300 mm	Gewicht	150 kg
Tiefe	1350 mm		

Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen