




Relais, Schütze und Schalter > Schalter > DIP- und SIP-Schalter



DIP- und SIP-Schalter – Produkttyp: **Schalter**

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: **Blattvergoldet**

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusefarbe: **Schwarz**

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusematerial: **Polyphenylensulfid (PPS)**

Automatisch einsetzbar: **Yes**

Eigenschaften

Produktmerkmale

DIP- und SIP-Schalter – Produkttyp	Schalter
Abgedichtete DIP- und SIP-Schalter	Nein
DIP- und SIP-Schaltertyp	DIP
Ausführung des Aktuators	Fluchtrecht, Schiebe

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	8
Anzahl der Schalter	8
Konfiguration (Polstellung)	Einpolig – Einzelstellung

Elektrische Kennwerte

DIP- und SIP-Schalter – Nennspannung	5 VDC
--------------------------------------	-------

Sonstige Eigenschaften

Farbe des Aktuators	Weiß
---------------------	------

Kontaktmerkmale

--	--

	1.2 µin
Kontaktbeschichtung von Lötendstücken	Nickel
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Blattvergoldet
Automatisch einsetzbar	Yes
DIP- und SIP-Schalter – Kontaktnennstrom	1 A
Kontaktmaterial	Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

Verbindungsausführung	Außerhalb L
-----------------------	-------------

Montage und Anschlussstechnik

DIP- und SIP-Schalter – Befestigungstyp	Oberflächenmontage
---	--------------------

Gehäusemerkmale

DIP- und SIP-Schalter – Gehäusefarbe	Schwarz
DIP- und SIP-Schalter – Gehäusematerial	Polyphenylensulfid (PPS)
DIP- und SIP-Schalter – Raster	2.54 mm[.1 in]

Abmessungen

Länge	22.3 mm[.878 in]
Höhe	3.5 mm[.138 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-30 – 85 °C
---------------------------	-------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Band und Trommel
Verpackungsmenge	20

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224)



Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE Teilnr.: 1-1825059-3
ADF04S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW



TE Teilnr.: 1-1825059-8
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW




TE Teilnr.: 5-1825059-4
ADF10STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE Teilnr.: 6-1825059-3
ADF06STR04

Auch serienmäßig | **Alcoswitch ADF**



DIP- und SIP-Schalter(10)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1-1473005-1
SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200PTE Teilnr.:5-103634-5
06 MTE HDR SRRA LATCH.100CL LFTE Teilnr.:2-1393844-3
RM78702TE Teilnr.:1571983-3
GDH02STR04=DIP SWITCHTE Teilnr.:5-103634-4
05 MTE HDR SRRA LATCH.100CL LFTE Teilnr.:1-640415-1
UMNL KEYING PLUG V2 NATLTE Teilnr.:1-1452721-1
3MM TAB HEADER ASSY 180TE Teilnr.:926647-3
UNIV.M-N-L.CAP HSGTE Teilnr.:826885-2
3P ECONOSEAL "E"

Dokumente

Produktzeichnungen

[ADF08S04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1825059-7_B.2d_dxf.zip](#)



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1825059-7_B.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1825059-7_B.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

Englisch

[ADE_ADP_ADF_Datasheet](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_3-1825059-7_05042014236_dmtec](#)

Englisch

[MD_3-1825059-7_05042014236_dmtec](#)

Englisch