

1-163081-7 ✓ AKTIV

AMP | AMP Type III+


Interne TE-Nummer 1-163081-7

TE-interne Beschreibung: .062 DIA PIN ASSY 3+

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Stromversorgungs-Steckverbinder > Kontakt Stromversorgung



Power Contact Type: **Contact**

Wire Size: **.75 – 1.5 mm<sup>2</sup>**

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: **Leitungen und Kabel**

Stromkreis Anwendung: **Signal**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

Power Contact Type	Contact
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

### Elektrische Kennwerte

Prüfstrom	13 A
-----------	------

### Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Stift
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs	Silber
Kontaktgröße	16

### Klemmenmerkmale

Verbindungstyp	Crimpverbindung
----------------	-----------------

### Abmessungen

Wire Size	.75 – 1.5 mm <sup>2</sup>
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2 – 2.5 mm [.078 – .098 in]

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

### Kennzeichnungsbeschriftung

Farbcode	Blau
----------	------

## Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Rolle
Verpackungsmenge	5000

## Weitere

Drahttp	Gewöhnlicher Draht
---------	--------------------

## Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201) Enthält keine SVHC
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.


## Kompatible Teile



TE Teilenummer 58495-2  
PROCRIMPER DIE ASSY MULTIMATE



TE Teilenummer 91505-1  
CERTICRIMP 2,SAHT TYPE III+



TE Teilenummer 58495-1  
PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE



TE Teilenummer 539972-1  
EXTRACTION TOOL



TE Teilenummer 305183  
EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16



TE Teilenummer 2305570-1  
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED



TE Teilenummer 2151023-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200



TE Teilenummer 169422-1  
MINI CERTI-LOK III+



TE Teilenummer 2-2151023-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200



TE Teilenummer 2-2151023-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200A



TE Teilenummer 2151023-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200A



TE Teilenummer 5-2151023-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200




TE Teilenummer 5-2151023-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-080F1200A



TE Teilenummer 7-2151023-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-080F1200

## Auch serienmäßig | AMP Type III+



Kontakt Stromversorgung(409)

## Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer1-280001-1  
[.250 FF REC CONTACT UNPLATED S](#)



TE Teilenummer160913-1  
[FF 250 REC 2.5-4.0MM2 BR](#)



TE Teilenummer2151167-2  
[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-062F1300](#)



TE Teilenummer2151204-2  
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-090F1450](#)




TE Teilenummer2151568-2  
[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-062F0900](#)



TE TeilenummerCH04396001  
[RBK-RTP-125-NR500-2-27MM](#)



TE TeilenummerCV52956001  
[RBK-RTP-125-NR500-2-30MM](#)



TE Teilenummer607381P072  
[SCT-NO.2-E5-0-75MM](#)

## Dokumente

### Produktzeichnungen

[.062 DIA PIN ASSY 3+](#)

Englisch

### CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-163081-7\\_AW.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-163081-7\\_AW.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-163081-7\\_AW.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.