


Schake Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun



Höhe x Breite 180 x 1150 mm,
Ausgestattet mit Vorrichtung für 20
Zäune, Aus Stahl feuerverzinkt



Artikelnummer: 150132



Schake Lager- und Transporttraverse für max. 20 Schranken­zäune

Lager- und Transporttraverse für Schranken­zaun

- Höhe x Breite 180 x 1150 mm
- Ausgestattet mit Vorrichtung für 20 Zäune
- Aus Stahl feuerverzinkt



Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Verkehrssicherung | Zubehör | Absperrzubehör | Vorrichtung für 20 Zäune |
| Zubehör für | Schranken­zaun | Ausstattung | |
| Höhe | 180 mm | Material | Stahl |
| Länge | 2000 mm | Oberfläche | feuerverzinkt |
| Breite | 1150 mm | Gewicht | 74,23 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|--|
| 221169 |  | Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb |
| 221212 |  | Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß |
| 221266 |  | Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße |
| 369088 |  | Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung |
| 527154 |  | Straßenbesen, Arbeitsbreite 600 mm, für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund |
| 529543 |  | Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß |