

Nr. 534 Langaugen

nach DIN 82006 Form B (bis Nenngröße 1 nach HNA Lg 6) aus Werkstoff S235 / S355,
passend zu unseren Hanf- und Drahtseilblöcken.
Alle Maße in mm.

Bei Bestellung
angeben:

A = unbearbeitet

B = mit Gewinde
und Mutter



Nenngröße	0,16	0,25	0,5	1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit in kg	160	250	500	1000	2000	3150	4000	5000	6300
Gewindestärke	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 33	M 36	M 42
a	35	48	50	60	58	72	94	94	108
b	19	28	29	34	26	32	40	40	45
i	14	16	20	20	28	34	40	40	47
j	35	46	52	75	47	57	73	73	82
l	91	124	142	180	156	194	243	243	278
s	9	12	14	16	16	21	26	26	29
t	10	13	15,5	20	18	23	28	28	32
w	15	25	30	32	29	36	42	42	50
y	56	78	86	105	91	114	142	142	164
Gewicht in kg ca.	0,10	0,24	0,25	0,72	0,67	1,33	2,37	2,37	3,90

Nenngröße	8	10	12	16	20	25	32	40	50
Tragfähigkeit in kg	8000	10000	12500	16000	20000	25000	31500	40000	50000
Gewindestärke	M 45	M 52	M 56	M 64	M 72	M 76	M 80	M 90	M 100
a	115	125	144	163	173	192	216	240	264
b	49	54	60	66	72	80	90	100	110
i	50	57	61	69	77	86	90	102	112
j	90	100	110	123	133	*	*	*	*
l	299	331	372	419	454	496	-	-	-
s	32	36	41	46	51	56	60	66	74
t	35	39	44	49	54	59	64	70	78
w	53	60	64	72	82	86	90	102	112
y	174	192	218	247	267	294	296	328	362
Gewicht in kg ca.	4,70	6,80	9,35	13,00	21,00	26,00	36,00	48,00	64,00

* Länge bei Bestellung angeben.

