



TruTool TKF 1500

Műszaki adatok

TruTool TKF 1500

MAXIMÁLIS FAZETTAHOSSZOK

MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 400 N/MM ²	15 mm
MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 600 N/MM ²	9 mm
MAXIMÁLIS FAZETTAMAGASSÁG ACÉL 800 N/MM ²	6 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	55 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	2 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	370 1/min
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	2600 W
LEMEZVASTAGSÁG	4 mm - 160 mm

TÖMEG

TÖMEG FOGANTYÚVAL, KÁBELEK NÉLKÜL	16,5 kg
-----------------------------------	---------