

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm

L 1506 VR

Bestell-Nr. 437.972



Technische Attribute	
Max. Schleifkörper-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2200-6800 /min
Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht (ohne Schutzhaube, Griff)	1,9 kg


Grundausstattung	
1 seitlicher Handgriff	194.034
1 Schutzhaube 125 Ø schleifen	394.394
1 Stirnlochschlüssel	100.110
1 Spannmutter M 14	100.080
1 Spannflansch	191.612
1 Klett-Teller 115 Ø	208.817

1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- + VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- + Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- + Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- + Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- + Spindelarretierung
- + Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Zubehör

Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Bestell-Nr. 358.606



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø x 22,2
Korn	medium
Verpackungseinheit	5

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Zubehör

FixTec-Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 313.459



Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

SDS-Clc Schnellspannmutter M 14

Bestell-Nr. 253.049



Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Klett-Schleifteller M 14

Bestell-Nr. 231.983



Elastischer Schleifteller mit Klettbelag.

Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Typ	Klett Bowl
Verpackungseinheit	1

Zubehör

Klett-Teller gedämpft, M 14

Bestell-Nr. 350.737



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Verpackungseinheit	1

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Klett-Teller gedämpft, M 14

Bestell-Nr. 240.311



Technische Attribute

Abmessung in mm	115 Ø
Verpackungseinheit	1

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Klett-Schleifpapier PURFLEX



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technische Attribute			
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Zubehör

Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Klett-Schleifpapier CERAFLEX



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Ideal zum Schleifen von Edelstahloberflächen und Verschleifen von Schweissnähten. Das Trägergewebe ist extrem reißfest. Geringe Wärmeentwicklung und höhere Standzeiten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Zubehör

Klett-Schleifpapier CORKFLEX



Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
125 Ø	P 280	15	393.258
125 Ø	P 400	15	393.266
125 Ø	P 800	15	393.274

Ideal für die Tiefenreinigung der Oberfläche, es entsteht mehr Glanz und eine bessere Haptik durch den Korkzusatz. Feinschleifmittel mit grober Struktur und stabiler Gewebeunterlage. Verringert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche und 3-fach höhere Standzeiten zu vergleichbaren Schleifmitteln. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Naturfaser-Filzpad

Bestell-Nr. 393.347



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Typ	hart
Verpackungseinheit	5

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Zubehör

Naturfaser-Filzpad

Bestell-Nr. 393.355



Technische Attribute

Abmessung in mm	125 Ø
Typ	soft
Verpackungseinheit	5

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Bestell-Nr. 124.516



Technische Attribute

Abmessung in mm	60 Ø
Verpackungseinheit	1

gewellt, Aufnahme M 14

Zubehör

Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Bestell-Nr. 124.524



gezopft, Aufnahme M 14

Technische Attribute

Abmessung in mm	65 Ø
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 316.857



SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

Technische Attribute

Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

SoftVib-Handgriff

Bestell-Nr. 325.376



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird

Technische Attribute

Typ	M 8
Verpackungseinheit	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

dadurch deutlich reduziert.

Schutzhaube Schleifen

Bestell-Nr. 394.394




Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Schutzhaube zum Schleifen mit neuem Aufnahme-System. Verdrehsicher mit werkzeugloser Positionsverstellung und De-/Montage. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.

Rastschaum-Einlage L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.370



Technische Attribute


Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Rastschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoffeinsatzes auf den Inhalt.

Zubehör

Koffereinlage

Bestell-Nr. 414.204



Technische Attribute

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 750 bis 1400 Watt (außer L 3406 VRG).

Rollwagen L-BOXX®

Bestell-Nr. 419.400



Technische Attribute

Abmessung in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
Verpackungseinheit	1

Rollwagen für die L-BOXX®en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.

Zubehör

Transportkoffer L-BOXX®

Bestell-Nr. 414.085



Technische Attribute	
Außenmaße L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Innenmaße L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
Verpackungseinheit	1

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Absaughaube

Bestell-Nr. 445.479



Technische Attribute	
Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Zubehör

Schutzhauben-Deckel

Bestell-Nr. 446.041



Technische Attribute

Durchmesser in mm	125
Verpackungseinheit	1

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.