


## EVGE-R-ED Przyłączka prosta z końcówką rurową

Końcówka z gwintem zewnętrznym BSPP i uszczelką ED (ISO 1179) / Końcówka rurowa nastawna EO



Końcówka rurowa wstępnie zmontowana z nakrętką i pierścieniem progresywnym. Montaż końcowy (w odpowiednim korpusie) - około 1/4 obrotu poza punkt wyraźnie wyczuwalnego oporu.

X1) Uszczelnienie Eolastic ED

Szereg	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Ciężar g/szt.	Kod zamawiania*	PN (bar) <sup>1)</sup>		
											CF	71	MS
L <sup>3)</sup>	06	G 1/8 A	3.5	14	24.5	8	14	14	24	EVGE06LRED	315	315	200
	08	G 1/4 A	4.5	19	29.5	12	19	17	52	EVGE08LRED	315	315	200
	10	G 1/4 A	7.0	19	27.5	12	19	19	47	EVGE10LRED	315	315	200
	12	G 3/8 A	7.5	22	34.0	12	22	22	87	EVGE12LRED	315	315	200
	12	G 1/4 A	7.0	19	28.5	12	19	22	61	EVGE12LR1/4ED	315		
	12	G 1/2 A	7.5	27	34.5	14	27	22	121	EVGE12LR1/2ED	315	315	
	15	G 1/2 A	11.0	27	31.0	14	27	27	114	EVGE15LRED	315	315	200
	18	G 1/2 A	14.0	27	31.5	14	27	32	132	EVGE18LRED	315	315	200
	22	G 3/4 A	18.0	32	32.5	16	32	36	183	EVGE22LRED	160	160	100
	28	G 1 A	23.0	40	35.0	18	41	41	262	EVGE28LRED	160	160	
S <sup>4)</sup>	35	G 1 1/4 A	29.5	50	42.5	20	50	50	436	EVGE35LRED	160	160	
	42	G 1 1/2 A	35.5	55	46.5	22	55	60	615	EVGE42LRED	160	160	
	06	G 1/4 A	3.5	19	27.0	12	19	17	48	EVGE06SRED	630	630	
	08	G 1/4 A	4.5	19	29.5	12	19	19	57	EVGE08SRED	630	630	
	10	G 3/8 A	6.5	22	32.0	12	22	22	84	EVGE10SRED	630	630	
	12	G 3/8 A	7.5	22	34.0	12	22	24	95	EVGE12SRED	630	630	
	12	G 1/2 A	7.5	27	34.5	14	27	24	130	EVGE12SR1/2ED	630	630	
	14	G 1/2 A	9.5	27	36.5	14	27	27	149	EVGE14SRED	630	630	
	16	G 1/2 A	11.5	27	37.0	14	27	30	158	EVGE16SRED	400	400	
	16	G 3/4 A	11.5	32	39.0	16	32	30	222	EVGE16SR3/4ED	400		
20	G 3/4 A	15.5	32	43.0	16	32	36	254	EVGE20SRED	400	400		
25	G 1 A	18.0	40	48.0	18	41	46	485	EVGE25SRED	400	400		
30	G 1 1/4 A	23.5	50	51.0	20	50	50	661	EVGE30SRED	400	400		
38	G 1 1/2 A	29.0	55	60.0	22	55	60	962	EVGE38SRED	315	315		

1) Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, wyrób jest w aktualnej ofercie.

3) L = szereg lekki ; 4) S = szereg ciężki

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Informacje dotyczące zamawiania uszczelnień z innych materiałów - patrz strona 17.

Przyrostki w kodzie zamawiania			
Materiał	Przyrostek oznaczający rodzaj pow. i materiał	Przykład	Standardowy materiał uszczelnienia (niepotrzebny dodatkowy przyrostek)
Stal ocynkowana, pasywacja bez chromu Cr(VI)	CF	EVGE16SREDCF	NBR
Stal nierdzewna	71	EVGE16SRED71	VIT
Mosiądz	MS	EVGE16SREDMS	NBR

\*W zależności od żądanego materiału i pokrycia powierzchni do kodu należy dodać jeden z poniższych przyrostków.