



Beschrijving:

MultiStore-opbergstelsel schuif nr. 9 - bouwdoosprincipe - veelzijdig combineerbaar in 6 groottes voor overzichtelijke opbergoplossingen

- Bouten van slagvast polystyreen, gemakkelijk stapelbaar en geschikt voor stabiele wandmontage
- verwijderbare kantelbare lades van helder polystyreen met blauw plastic handvat en labels voor een perfecte labeling van de lades
- stofvrije en goed zichtbare opslag van de inhoud
- voor hoge belastingen en lange levensduur
- veelzijdige toepassingsmogelijkheden, bijv. industrie, laboratoria, werkplaatsen, verkoopsruimtes, artsenpraktijken, apotheken en ziekenhuizen
- Volume schuif 0,90 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Reserveonderdelen: Kantelschuifladen
- d=diepte=64,5 mm b=breedte=601 mm h=hoogte=76 mm
- Lade: d=diepte=44,5 mm b=breedte=49 mm h=hoogte=46 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	460300
GTIN	4007228460308
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	1

Kleur	lichtgrijs
Volume in L	0,90
Gewicht (kg)	0,56
D x B x H (mm)	64 x 601 x 76

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	1
-------------------	----------

Brutogewicht VE kg	0,56
pdf.information.eanPu	4007228448900

Pallet

Aantal kartonnen	475
Aantal lagen	25
D x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,06

Kartonnen dozen per laag	19
Brutogewicht palet (kg)	286,00