Denios
Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 60 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4, puissance 130 W, équipé de avec régulateur de température analogique

Numéro d'article: 271705

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 60 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre
- Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 1250 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 130 W
- température jusqu'à 50 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	profondeur	100 mm

pour capacité	60 l	longueur de câble	5 m
pour fût	fût de 60 litres	puissance	130 W
Type chauffage	protection anti-déflagration	température jusqu'à	50 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibre de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	orange	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	460 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE
largeur	1250 mm	Poids	8 kg