

Feuille de données du produit



Article N°: B1345V Diable porte-chaises

Equipements de manutention



Diable porte-chaises, pour le transport de chaises empilées. Constitué d'un diable en tube acier B1325V et d'un support en tube acier avec revêtement PVC à boulonner. En desserrant 2 vis le support peut être réglé en hauteur. Construction solidement soudée, revêtement époxy RAL 5007. Tablier cintré permettant le transport d'éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.. Avec poignées avec arceaux de sécurité. Roues à bandage caoutchouc sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à rouleaux. Profondeur support : 500mm, Largeur : 320 mm, Charge : 70 kg.

Détails techniques:



| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Charge totale (kg) | 300 |
| Largeur bavette (mm) | 320 |
| Prof. bavette (mm) | 250 |
| Largeur totale (mm) | 580 |
| Profondeur totale (mm) | 862 |
| Hauteur totale (mm) | 1300 |
| Type de pneu | Caoutchouc |
| Roues (mm) | 260 x 56 |
| Configuration | für Stühle |
| Remarques | Charge du support: 70 kg |
| Poids (kg) | 19 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976813455 |