

RAPIDLIFT élevateur électrique

force 150 kg, plateforme longueur x largeur 600 x 470 mm, hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 130 mm

Numéro d'article: 507457



RAPIDLIFT Élevateur électrique

Force 150 kg

élevateur électrique





- force 150 kg
- plateforme longueur x largeur 600 x 470 mm
- hauteur de levage 1500 mm / hauteur abaissée 130 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation
- commande de levage électrique
- avec batterie 24V/12 Ah
- hauteur x longueur x largeur 1790 x 870 x 600 mm
- poids 65 kg
- selon la norme EN 1757

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	matériau de plateforme	plastique
type de chariot de levage	élevateur	hauteur	1790 mm
charge	150 kg	largeur	600 mm
largeur de plateforme	470 mm	longueur	870 mm
longueur de plateforme	600 mm	alimentation	batterie 24V/12 Ah

hauteur de levage (max.)	1500 mm	surface	finition peinture époxy
hauteur de levage (min.)	130 mm	couleur	bleu signalisation // RAL5017
commande de levage	électrique	norme	EN 1757
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Poids	65 kg
matériau	acier		

Cela s'adapte aussi ...

521526		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal en rouge
527610		conteneur de stockage gerbable, hauteur x longueur x largeur 260 x 500 x 400 mm, capacité 36 l, en polypropylène en transparent, Parois plein, fond plein, couvercle coiffant
551446		caisse en carton ondulé, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 440 x 340 x 474 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg
552835		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 49 µm, en marron