

## Miniaturowy dociskacz szybko mocujący

### Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Stal ulepszona cieplnie.

Uchwyt z tworzywa sztucznego.

#### Wersja:


Hartowane i oksydowane.

Uchwyt anodowany na czarno.

#### Wskazówka:


Dociskacze szybko mocujące są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detalu.

\* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.




# Miniaturowy dociskacz szybkomocujący








## Rysunki



Wykonanie prawostronne



Wykonanie lewostronne



## Przegląd artykułów

### Miniaturowy dociskacz szybkomocujący

Nr Zamówienia lewy	Nr Zamówienia prawy	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X min.	X max.	Y min.	Y max.	F=Siła mocująca N	Siła ręczna FH N
K0926.0100	K0926.1100	30	10	18	18	45,8	49	26	22	1	6	11,5	8	4,3	50	0,8	15	36	6	22,8	M4	4,3	27	22,3	25,3	21,9	24,9	1100	100*
K0926.0150	K0926.1150	40	14	23	23	61,3	66	35	30	1,4	8	15,3	10	5,3	63	1,1	20	45	8	28,5	M5	5,3	34	30,6	34	31,5	34,9	1800	150*
K0926.0200	K0926.1200	50	18	30	30	76,5	82	45	37	1,5	8	20,7	16	8,4	80	1,4	26	65	12	45,5	M8	8,4	48	31,7	39,7	32,7	40,7	2200	200*
K0926.0300	K0926.1300	60	22	40	40	93	100	55	45	1,9	8	25,4	20	10,4	100	1,7	33	85	15	57	M10	10,5	64	35,5	46,9	38	49,4	3500	300*