

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PRODUCT DATA SHEET

Ref. **69186**

ARMARIO VINO BLACK LINE 16 BOTELLAS ENCA
16 BOTTLES BLACK LINE WINE CELLAR TO EMB

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO - ARTICLE DESCRIPTION

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Permite almacenar el vino a la temperatura adecuada para su conservación. - Conserve el vino a un temperatura de entre 12 y 18 grados. - Sistema de refrigeración termoeléctrico (no incluye compresor). - Control electrónico de la temperatura. - Luz en interior. - Botones táctiles: display temperatura, control temperatura, control de luz on-off. - Libro de instrucciones en 7 idiomas. | <ul style="list-style-type: none"> - It allows to store the wine at the right temperature for its conservation. - Store the wine at a temperature between 12 and 18 degrees. - Thermoelectric refrigeration system (does not include compressor). - Electronic temperature control. - Light inside. - Touch buttons: temperature display, temperature control, on-off light control. - Instruction book in 7 languages. |
|--|--|

CARACTERÍSTICAS GENERALES / GENERAL FEATURES

Características generales	General characteristics	Valor/Parameter
Dimensiones del artículo	Article dimensions	44 x 48 x 51 cm
Dimensiones internas del artículo	Article internal dimensions	30x34x40 cm
Peso neto del artículo	Article net weight	13.4 Kg
Peso artículo con embalaje	Article weight with packaging	16.4 Kg
Color	Color	Negro
Material	Material	Acero inoxidable
Garantía	Warranty	24 meses

ESPECIFICACIONES TECNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Características técnicas	Technical characteristics	Valor/Parameter
Potencia	Power	70 W
Consumo	Consumption	189 kWh/annum
Tensión	Voltage	220 - 240 V
Frecuencia	Frequency	50 - 60 Hz
Ruido	Noise	38 dB
Clase energética	Energy	C
Capacidad	Capacity	46 L / 16 botellas
Longitud cable	Cable length	168 cm
Certificados	Certificates	LVD, GS

Refrigerador	Refrigerator	Valor/Parameter
Rango de temperatura	Temperature range	12 - 18 °C
Número de botellas	Number of bottles	16

DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

Datos logísticos	Logistic information	Valor/Parameter
Dimensiones embalaje artículo	Article packaging dimensions	56x50x56
Peso bruto del artículo (g)	Article gross weight (g)	16500
Dimensiones Inner (mm)	Inner dimensions (mm)	552X501X565
Peso Bruto Inner (g)	Inner gross weight (g)	16390
Unidad/Caja Inner	Inner box/unit	1
Dimensiones Master (mm)	Master dimensions (mm)	552X501X565
Peso Bruto Master (g)	Master gross weight (g)	16390
Unidad/Caja Master	Master box/unit	1
Embalaje	Packaging	BROWN BOX



FICHA TECNICA DE PRODUCTO PRODUCT DATA SHEET

Ref. **69186**

**ARMARIO VINO BLACK LINE 16 BOTELLAS ENCA
16 BOTTLES BLACK LINE WINE CELLAR TO EMB**

EAN 13	EAN 13	8414271691867
DUN 14 inner	inner DUN 14	18414271691864
DUN 14 master	master DUN 14	28414271691861
UNID/CAPA	UNIT/LAYER	
UNID/MANTO	UNIT/MANTLE	
Partida arancelaria	Customs classification	8418501990
Elaborado por	Made by	Mónica Muñoz

REPUESTOS

Ref.	Descripción	Description
R69186A	VENTILADOR DE AIRE CALIENTE PARA 69186	HOT AIR FAN FOR 69186
R69186B	VENTILADOR AIRE FRIO PARA 69186	COOL AIR FAN FOR 69186
R69186C	BLOQUE ENFRIADOR PARA ARMARIO 69186	COOLING SYSTEM FOR 69186
R69186S	PUERTA ARMARIO REFR.BLACK LINE 16 BOT.	DOOR FOR 16 BOTT. WINE CELLAR BLACK LINE
69178	ARMARIO VINO BLACK LINE 8 BOTELLAS	8 BOTTLES BLACK LINE WINE CELLAR