

Artikelnummer: 129320

Kurzbeschreibung: ESD-Gitter-Regalwagen, 1215 x 800 mm

Langbeschreibung: ESD-Gitter-Regalwagen: Stabile Stahlkonstruktion, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet in Blau (RAL 5010). Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Spanplatte, wei ss. 2 Lenk- und 2 Bockrollen in elektrisch leitfähiger Ausführung, beide Lenkrollen mit Radfeststeller gem. EN 1757-3. Höhe Grundplatteform: 280 mm Schiebegriffhöhe: 1000 mm Tragkraft: 600 kg Rad- \varnothing : 200 mm Reibungselektrizität tritt z. B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden verursachen oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen.

EAN/GTIN: 4250448506374

