

## Rastriegel • mit Anschraubflansch

22120.0376



### Produktbeschreibung

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.  
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

### Werkstoff

#### Hülse

- Stahl, brüniert

#### Raststift

- Stahl, nitriert, schwarz

### Montage

Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage  
rechts und links möglich.  
Rastriegel zur seitlichen Befestigung.

### Bedienung


Durch Drehen des Riegels um 180° wird  
der Raststift eingezogen und von der  
Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht  
hervorstehen darf).

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

### Maßzeichnung





### Bestellinformationen

Abmessungen									Federkraft <sup>1)</sup>		max.	g	Art.-Nr.	
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	k	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	s	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>				[°C]
0 -0,05									~	~				
[mm]										[N]	[°C]	[g]		
ohne Kunststoffkappe – Bild 1														
6	10	16	35	16	20	56	32	12	12	32	250	82	22120.0376	

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 14.06.2023.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.