

# Teilereinigungsgeräte für Kaltreiniger

## Safety Cleaner

### Safety Cleaner Typ L 500

Teilereiniger aus korrosionsfreiem Polyethylen für den sicheren Einsatz von Lösemitteln (Flammpunkt größer 55 °C)

#### Besonderheiten

- elektrische Pumpe (sichere Betätigung über Fußschalter mit automatischer Rückstellung) fördert die Reinigungsflüssigkeit zum Waschpinsel bzw. zum flexiblen, fixierbaren Gelenkschlauch mit Flachdüse
- Kreislaufführung der Reinigungsflüssigkeit
- lange Standzeit durch mehrstufiges Filtersystem für grobe und feine Verunreinigungen
- große Arbeitsfläche in ergonomischer Höhe
- hohe Tragkraft (250 kg) für schwere und große Teile
- erfüllt alle Anforderungen für Lösemittel-Reinigungseinrichtungen gemäß BGR 180

- 1 Der Tank für die Reinigungsflüssigkeit sowie die technischen Komponenten sind dank der aufstellbaren Arbeitsfläche gut erreichbar.
- 2 Safety Cleaner L 500 mit Pedal-Bedienung.




#### Safety Cleaner Typ L 500

Außenmaße B x T x H	Breite Nutzfläche	Tiefe Nutzfläche	Arbeitshöhe	Traglast	Volumen
1010 x 780 x 1140 mm	930 mm	545 mm	950 mm	250 kg	100 l

## Safety Cleaner Typ L 800

### Zubehör und Anwendung



### Safety Cleaner Typ L 800

Außenmaße B x T x H	Breite Nutzfläche	Tiefe Nutzfläche	Arbeitshöhe	Traglast	Volumen
1600 x 1050 x 1025 mm	1500 mm	950 mm	950 mm	250 kg	100 l