

SCHULTE

Container-Reifenregal (für 20-Fuß-Container)



Komplettregal (Grund- und 9 Anbaufelder) für 174 Reifen, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 5684 x 400 mm, Fachlast 150 kg, 10 Regalfelder mit je 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 149714

SCHULTE Reifenregal

Komplett-Regal für 20-Fuß-Container

Container-Reifenregal (für 20-Fuß-Container)



- Komplettregal (Grund- und 9 Anbaufelder) für 174 Reifen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 5684 x 400 mm
- Fachlast 150 kg
- 10 Regalfelder mit je 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

- Montagehinweis: Das Regal ist für ortsfeste Systeme konzipiert. Der Container darf nicht mit aufgebautem Regal transportiert werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	150 kg
Regaltyp	Reifenregal	Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Komplettregal	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld Anzahl	10 Stück	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Material	Stahl	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	5684 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Tiefe	400 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Reifenkapazität	174 Stück	Gewicht	179,52 kg

Zubehör

224257		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange
224258		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe gelb, Schaft in orange

Dazu passt auch ...

139145		Reifenkarre, Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
139153		Reifenwagen, für 8 Reifen (Breite 275 mm) Reifen mit einem Ø von 540 - 820 mm, Traglast 300 kg, 2 Etagen, Reifenträger durch Verschraubung in der Breite verstellbar, Höhe x Länge x Breite 1430 x 780 x 1205 mm, Rahmen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
532403		Werkzeugwagen - bestückt, Höhe x Breite x Tiefe 950 x 610 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit Lackierung in RAL3020 Verkehrsrot, Front mit Lackierung in RAL7016 Anthrazitgrau