

# ECKWANNEN TYP EW



Typ EW-3 mit Spritzschutzwand Typ SW-3 (Zubehör)

Typ EW-5 mit Fassauflage Typ FA 60-3 + FA 200-1

Lagerung von 1 bis 5 Fässern à 200 l

## Ausführung

- für optimale Raumnutzung
- niedrige Bauform
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost

## Zubehör

- Spritzschutzwand Typ SW
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR

▶ Zubehör siehe Seite 83



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
EW-3	3	1250 x 700 x 300	200	87
EW-5	5	1850 x 700 x 230	200	129

# FASS-RESTENTLEERER TYP MR



Fass-Schlüssel

Restentleerung von Stahlfässern

## Ausführung

- Sicherung für 60 / 200-l-Stahlfässer
- manuell schwenkbar max. 30 kg
- steckbare Ablaufwanne inkl. 3/4" Ablasshahn verzinkt
- Fass-Schwenkvorrichtung verzinkt
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech

## Zubehör

- Fass-Schlüssel aus Edelstahl für 3/4" und 2" Spunddeckel

Typ	Transport-Maße (LxBxH) (mm)	Aufbau-Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
MR	842 x 800 x 415	1260 x 800 x 1230	200	61

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt