



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

DIBT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-538

Gefahrstoffregale

Typ GRS / GKS, mit Stahl- oder Kunststoffwanne und 2 Gitterrostböden

- sicheres Lagern von Kleingebinden und Fässern bis zu 200 Litern
- Regalrahmen pulverbeschichtet, blau (ähnlich RAL 5019), Traversen orange (ähnlich RAL 2004), Fachwerk verzinkt
- besonders standfest durch Fachwerkverstrebung in den Regalrahmen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage
- **Typ GKS:** zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien wie z.B. Säuren oder Laugen
- **Typ GRS:** zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus Stahl, lackiert, bestehend aus Grund- und Anbaufeld



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus Stahl, lackiert

Bestell-Nr. 201-815-J0



Gefahrstoffregal Typ GRS 1250, mit Auffangwanne aus feuerverzinktem Stahl

Bestell-Nr. 201-818-J0



Gefahrstoffregal Typ GKS 1250, mit Auffangwanne aus Polyethylen (PE)

Bestell-Nr. 201-820-J0

Typ	GRS 1250		GKS 1250
Ausstattung Lagerebenen	2 x Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt	2 x Gitterrost, verzinkt
Ausstattung unterste Lagerebene	1 x Auffangwanne, lackiert	1 x Auffangwanne, verzinkt	1 x Auffangwanne, Kunststoff
Fachmaße B x T [mm]	1300 x 600	1300 x 600	1300 x 600
Fachlast [kg]	538	538	538
Traglast Auffangwanne Regal [kg]	800	800	760
Auffangvolumen [l]	205	205	220
Grundfeld			
Maße außen B x T x H [mm]	1364 x 816 x 2000	1364 x 816 x 2000	1364 x 830 x 2000
Bestellnummer	201-815-J0	201-818-J0	201-820-J0
Anbaufeld			
Maße außen B x T x H [mm]	1307 x 816 x 2000	1307 x 830 x 2000	1307 x 600 x 2000
Bestellnummer	201-816-J0	201-819-J0	201-821-J0
Zubehör			
	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene	zusätzliche Lagerebene
Bestellnummer	201-822-J0	201-822-J0	201-822-J0