

Artikelnummer: 72988

Kurzbeschreibung: Spanband met ratel, 50 mm, 2-delig, met punthaken, 8 m

Langbeschreibung: Spanband met ratel, 50 mm, 2-delig, 8 m:

- 50 mm bandbreedte
- 2000 daN max. directe trekkracht, 4000 daN in de omsnoering, STF 350 daN

- Standaardkleur oranje
- Lengte 8

- meter
- Sjorband DIN EN 12195-2, VDI 2700

- Oppervlakkvriendelijk transport ook van gevoelige

- goederen
- Band van 100% polyester
- Temperatuurbestendigheid: - 40 tot +

- 100-°C
- Verchroomde sjor- en verbindingselementen
- Goede chemische

- bestendigheid tegen zuren
- Met GS-keurmerk

