



Teilfrontplattenverschraubung

1 Schraubenhalter, Kunststoff

- passend für alle Teilfrontplatten (mit Formloch \varnothing 5,9 mm x 3,3 mm)
- von Hand einpressbar

Bestell-Nr. (100 Stück) lichtgrau
25-0697-02

Bestell-Nr. (100 Stück) schwarz
25-0697-05


2 Schraubenhalter, Messing

- passend für alle Teilfrontplatten (mit Formloch \varnothing 5,9 mm x 3,3 mm)
- vernickelt
- Messing-Schraubenhalter müssen mit einem Werkzeug oder einer Hebelpresse eingepresst werden

Bezeichnung	Bestell-Nr.
1 Stück	250-697
100 Stück	25-0697-03

- bei gleichzeitiger Bestellung mit Frontplatten werkseitig eingepresst

Bestell-Nr. (1 Stück)
25-0697-04



3 Halsschraube M 2,5 x 12

- mit Kreuzschlitz
- Messing vernickelt

Bestell-Nr. (100 Stück)
250-602

4 Rändelschraube M 2,5 x 12,2

- mit Rändel und Schlitz
- Messing vernickelt

Bestell-Nr. (100 Stück)
25-0611-02

5 Schnellverschluss

- mit Schlitz
- keine Gewindeleiten oder Schiebemuttern erforderlich
- Öffnen und Schließen mit 1/4-Drehung
- verdreh- und vibrationsicher
- unverlierbar
- einfache, schnelle Montage


Oberfläche: ähnlich RAL 7035 lichtgrau

Bestell-Nr. (100 Stück)
25-0607-00

Kunststoffgriffleiste

- mit einschiebbarem Aluminiumstreifen, dadurch leicht und individuell zu bedrucken
- einfache zentrierte Montage der Griffe durch angespritzte Fixierzapfen

Oberfläche: Griffleiste grau, Aluminiumstreifen naturfarben eloxiert, auf Wunsch andere Farben möglich



TE	Länge (L) mm	Bestell-Nr.
3	13,9	25-0750-03
4	19,1	25-0750-04
5	24,1	25-0750-05
6	30,0	25-0750-06
7	34,2	25-0750-07
8	39,3	25-0750-08
10	49,5	25-0750-10
12	59,7	25-0750-12
14	69,9	25-0750-14

Anzahl der Befestigungslöcher zur Bestimmung der benötigten Menge an Schraubenhaltern bzw. Verschraubungen in der Frontplatte

