

## Kompressor ORKAN 260



### ORKAN 260

#### Technische Daten:

Motor: 230 V / 1800 W  
Drehzahl: 2800 U/min.  
Ansaugleistung: 260 l/min.  
Füllleistung: 140 l/min.  
max. Druck: 10 bar  
Kessel: 24 l  
Gewicht: 29 kg  
Abmessungen:  
L 600 x B 330 x H 630 mm

#### Besondere Merkmale:

- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Druckmanometer für Kesseldruck
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
- Gummierter Handgriff
- Doppelfuß mit Gummistoppfen
- Massive Räder
- Motorschutz
- TÜV-frei

PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG

Seestraße 20-26 • D-63679 Schotten • Tel.: 06044/9601-0 • Fax: 06044/9601-820 • info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16 • D-22926 Ahrensburg • Tel.: 04102/4952-0 • Fax: 04102/4952-70 • info@prebena-ahr.de