

Artikelnummer: 75576

Kurzbeschreibung: Papierversnipperaar HSM-® SECURIO B34C, particle-cut 1,9 x 15



Langbeschrijving: Papierversnipperaar HSM-® SECURIO B34: Deze eersteklas datavernietiger met elegant design zorgt voor dataveiligheid in kantoorruimtes. Vernietigt dankzij de krachtige aandrijving betrouwbaar en geruisarm de te vernietigende datahoeveelheden voor tot en met 8 personen.

Kwaliteit "Made in Germany": Hoogwaardige materialen en de beproefde kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid

- Volstalen snijwalsen met levenslange garantie:
- Inductie geharde volstalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid
- Anti-papierophoping functie:
- De automatische terugloop heft papierophoping op en staat garant voor een probleemloze werking
- Stroombesparend in stand-by door EcoSmart:
- Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W in de stand-by-modus door het intelligente aansturingconcept EcoSmart
- Blauwe Engel gecertificeerd:
- De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blauwe Engel.
- Geschikt voor duurloop:
- De krachtige motor staat garant voor hoge snijcapaciteit en betrouwbare duurloop.
- Geruisarme werking:
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek

Specificaties:

- beschermingsbehoefte : kantoorruimte/etage
- beschermingsfactor (DIN 66399): hoog, zeer hoog
- snijbreedte: 1,9 mm
- snipperlengte: 15 mm
- vernietigingswijze: snippers
- veiligheidsniveau (DIN 66399): P-5, F-2, E-4, T-5
- snijcapaciteit (vellen 80g/m²): 12 - 13
- snijgoed: papier, kredietkaarten, en paperclips
- invoerbreedte: 310 mm
- opvangvolume/-capaciteit: 100 l
- bak-/opvangvolume in vellen: 1273
- snij snelheid: 80 mm/s
- geluidsniveau (leegloop & belast): 56 dB(A) & 59 - 63 dB(A)
- opgenomen vermogen/motor: 590 W
- spanning: 230 V
- frequentie: 50 Hz
- kleur: wit
- gewicht: 42 kg
- afmetingen: b 541 x d 439 x H 845 mm

