



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XAP
Produkt- oder Komponententyp	Frontplatte mit Befestigungsschrauben
Kurzbezeichnung des Geräts	XAPE
Produktbestimmung	Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte	72 x 204 mm
Anzahl der Ausschnitte	5 Ausschnitte
Material	Eloxiertes Aluminium
Gehäusevariante	Einbau
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529 IP657 entspricht NF C 20-010
Chemikalienbeständigkeit	Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Azeton Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Alkohol Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorverbindungen und Lösungsmitteln Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber verdünnter Mineralsäure Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Öle und Treibstoffe Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber organischer Säuren Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Salze

Zusatzmerkmale

Produktgewicht	0,135 kg
----------------	----------

Montage

Beschichtung	TH TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 60536 Klasse I entspricht NF C 20-030

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,8 cm
VPE 1 Breite	13,9 cm
VPE 1 Länge	23,0 cm
VPE 1 Gewicht	160,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	21
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,669 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------