


Distanz-Sensoren

OADM 12U6460/S35A

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	16 ... 120 mm
Einstellung	Teach-in: Taste / Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 2 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	0,002 ... 0,12 mm
Linearitätsabweichung	± 0,015 ... ± 0,35 mm
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Strahlform	Punkt
Strahldurchmesser	0,9 ... 0,5 mm
Störpulsunterdrückung	< 30 ms
Temperaturdrift	< 0,06 % Sde/K

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	analog
Ausgangssignal	0 ... 10 VDC
Lastwiderstand	> 100 kOhm
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, Vs zu GND


Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	12,4 mm
Höhe / Länge	37 mm
Tiefe	34,5 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M8 4-Pol


Foto



Anschlussbild



Laserwarnung



Distanz-Sensoren**OADM 12U6460/S35A****Umgebungsbedingungen**

Fremdlichtsicherheit	< 30 kLux
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 67