



## LBR 1506 VRA

### 1200 Watt Schweißnaht- und Rohr-Bandschleifer


- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Schleifbandspannung: stufenlos einstellbar, passend zum Rohrdurchmesser von 10 bis 250 mm
- Schleifbandwechsel: schnell und einfach
- Handgriff direkt über dem Schleifband: für ermüdungsfreies Arbeiten
- Schleifbänder: breites Sortiment inklusive Schleifvlies für Edelstahl-Anwendungen
- Stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit
- Verschleifen von Schweißnähten direkt auf vorderer Kontaktrolle bei verriegeltem, vorderen Schwenkarm
- Verschleifen von Rohren: zwischen beiden Rollen bei entriegeltem, vorderen Schwenkarm. Das Schleifband umschlingt das Rohr und passt sich dem jeweiligen Rohrdurchmesser an



*Perfekt zum Schleifen von Schweißnähten. Das umlaufende Band leitet die Wärme ab. So verschleift man Schweißnähte auch an Edelstahl ohne Blaufärbung.*



*Der Spezialist für große Rohrdurchmesser. Das Schleifband schmiegt sich jeder Rundung an - bis zu 250 mm Durchmesser.*



#### TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	<b>1200 Watt</b>
Leistungsabgabe	<b>700 Watt</b>
Bandgeschwindigkeit	<b>10-30 m/sec</b>
Bandabmessung	<b>40 x 618 mm</b>
Gewicht	<b>4,2 kg</b>

#### Lieferumfang:

- 1 seitlicher Handgriff
- 1 Spatenhandgriff
- 1 Schleifband endlos, P 60
- 1 Schleifband endlos, P 120
- 1 Schleifband endlos, P 240
- 1 Schleifvlies, endlos, A 240, 618 x 40 mm
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 3

<b>Typ</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
LBR 1506 VRA	<b>282.499</b>