

## Termékinformációk

# 73 06 160 T

### KNIPEX X-Cut®

Kompakt oldalcsípőfogó

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- A legfinomabb huzalokat éppúgy elvágja, mint a többeres kábeleket és a kemény zongorahuzalt
- Erős, könnyű és univerzális
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erő kifejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Áttűzött csukló: maximális stabilitás csekély súly mellett
- Duplán csapágyazott csuklós tengely kemény, tartós igénybevételhez
- Nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhöz
- Precíz vágás finom CU-huzaloknál is
- Kompakt, súlytakarékos kivitel
- Univerzálisan használható szereléshez, karbantartáshoz és gyártáshoz
- 40%-os erőmegtakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Altalános

Cikkszám	73 06 160 T
EAN	4003773081487
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	185 g
Méretek	160 x 56 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,8 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,7 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 12,0 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

