

IDEAL 4002

Hochleistungs-Büroaktenvernichter mit 165 Litern Auffangvolumen

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. 400 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Lichtschanke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Alle Modellvarianten geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (210 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Maße (H x B x T): 970 x 640 x 590 mm, Gewicht: 82 kg / 87 kg (Cross Cut).

SCHNITTARTEN

6 mm Streifenschnitt

Blattleistung*: 39-41 / 33-35

Sicherheitsstufe P-2

4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 28-30 / 23-25

Sicherheitsstufe P-4

2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 16-18 / 13-15

Sicherheitsstufe P-5

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL 4002


Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN Robust und langlebig: Büroklammerfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



EASY-SWITCH Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



SCHNITTGUTBEHÄLTER Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einwegplastiksack verwendet werden.

