

## Arreterbouten • met montageflens, horizontaal, roestvast staal

22110.2344



### Productbeschrijving

Arreterbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

#### Materiaal

#### Behuizing

- Roestvast staal 1.4308, precisie gegoten, blank, gematteerd

#### Arreterpen

- RVS 1.4305

#### Knop

- thermoplast (PA 6), zwart, mat

#### Montage

Montage met behulp van ringen ISO 7092.

#### Werking


Bij de uitvoering met arretering wordt de knop uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreterkerf geborgd (wanneer de arreterpen niet mag uisteken).

#### Meer informatie

#### Opmerkingen


Knop niet demonteerbaar.

### Tekening




zonder arretering

Afbeelding 1



zonder arretering

Afbeelding 2



met arretering

Afbeelding 3

### Bestelinformatie

Afmetingen													Veerkracht <sup>1)</sup>		Temperatuur		Artikelnr.		
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	k <sub>3</sub>	k <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.		max.	[g]
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~	[°C]			
<b>met knop en arretering – Afbeelding 3</b>																			
4	12	19	22	6	3,3	4	7	14	4	8	7	33	4	3	12	-30	80	15	22110.2344

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen