

Artikelnummer: 154417

Kurzbeschreibung: Werkbank mit Schrank, 6 Schubladen und Stellfüßen

Langbeschreibung: Werkbank mit Schrank, 6 Schubladen und Stellfüßen: Werkbank in Stahlblechkonstruktion Schrank mit 1 festen und 2 variablen Böden Schubladen mit Gleitführung und Zentralverschluss mittels Zylinderschloss Belastung: 25 kg/Schublade Arbeitsplatte aus Multiplexholz: B 1000 x T 600 mm, 21 mm stark, mit oder ohne 80 mm hoher, 3-seitiger Umrandung Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm Pulverbeschichtung: Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035) Außenmaße: B 1111 x T 600 x H 860 mm Tragkraft: 400 kg Stellfüße oder Lenkrollen mit Feststeller gem. Europ. Norm EN1757-3 und Bockrollen (nicht drehbar), Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt



EAN/GTIN: 4250448510463