


## Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten  
durch Anheben



### Beschreibung

**Werkstoff:**

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.

**Ausführung:**

Griffhebel kunststoffbeschichtet.  
Edelstahlteile blank.

**Hinweis:**


Es werden serienmäßig geliefert:  
schwarz seidenmatt, silber metallic.

**Auf Anfrage:**

Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.  
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

# Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Klemmhebel mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

| Bestellnummer | Farbe Grundkörper  | Größe | X   | T  | D    | D1 | D2   | D3   | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | A   | A1  | Zähnezahl |
|---------------|--------------------|-------|-----|----|------|----|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----------|
| K0117.1041    | schwarz seidenmatt | 1     | M4  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.1051    | schwarz seidenmatt | 1     | M5  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.1061    | schwarz seidenmatt | 1     | M6  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.2061    | schwarz seidenmatt | 2     | M6  | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64  | 73  | 20        |
| K0117.2081    | schwarz seidenmatt | 2     | M8  | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64  | 73  | 20        |
| K0117.3081    | schwarz seidenmatt | 3     | M8  | 14 | 16   | 21 | 22   | 17   | 37   | 10  | 23   | 57,5 | 61,5 | 79  | 90  | 22        |
| K0117.3101    | schwarz seidenmatt | 3     | M10 | 14 | 16   | 21 | 22   | 17   | 37   | 10  | 23   | 57,5 | 61,5 | 79  | 90  | 22        |
| K0117.4101    | schwarz seidenmatt | 4     | M10 | 17 | 19   | 25 | 26   | 19   | 42,5 | 10  | 26   | 67   | 72   | 95  | 108 | 24        |
| K0117.4121    | schwarz seidenmatt | 4     | M12 | 17 | 19   | 25 | 26   | 19   | 42,5 | 10  | 26   | 67   | 72   | 95  | 108 | 24        |
| K0117.5121    | schwarz seidenmatt | 5     | M12 | 23 | 23   | 30 | 31   | 22   | 49   | 12  | 32   | 79   | 84   | 110 | 126 | 26        |
| K0117.5161    | schwarz seidenmatt | 5     | M16 | 23 | 23   | 30 | 31   | 22   | 49   | 12  | 32   | 79   | 84   | 110 | 126 | 26        |
| K0117.1043    | silber-metallic    | 1     | M4  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.1053    | silber-metallic    | 1     | M5  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.1063    | silber-metallic    | 1     | M6  | 9  | 10   | 13 | 14   | 10,5 | 24,5 | 4   | 15   | 32,5 | 35,5 | 39  | 46  | 16        |
| K0117.2063    | silber-metallic    | 2     | M6  | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64  | 73  | 20        |
| K0117.2083    | silber-metallic    | 2     | M8  | 12 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64  | 73  | 20        |
| K0117.3083    | silber-metallic    | 3     | M8  | 14 | 16   | 21 | 22   | 17   | 37   | 10  | 23   | 57,5 | 61,5 | 79  | 90  | 22        |
| K0117.3103    | silber-metallic    | 3     | M10 | 14 | 16   | 21 | 22   | 17   | 37   | 10  | 23   | 57,5 | 61,5 | 79  | 90  | 22        |
| K0117.4103    | silber-metallic    | 4     | M10 | 17 | 19   | 25 | 26   | 19   | 42,5 | 10  | 26   | 67   | 72   | 95  | 108 | 24        |
| K0117.4123    | silber-metallic    | 4     | M12 | 17 | 19   | 25 | 26   | 19   | 42,5 | 10  | 26   | 67   | 72   | 95  | 108 | 24        |
| K0117.5123    | silber-metallic    | 5     | M12 | 23 | 23   | 30 | 31   | 22   | 49   | 12  | 32   | 79   | 84   | 110 | 126 | 26        |
| K0117.5163    | silber-metallic    | 5     | M16 | 23 | 23   | 30 | 31   | 22   | 49   | 12  | 32   | 79   | 84   | 110 | 126 | 26        |

