

**Artikelnummer:** 305045

**Kurzbeschreibung:** Hubwagen DB-E

**Langbeschreibung:** Hubwagen DB/DB-E: Sie haben eine Tragfähigkeit von 2 t. Serienmäßig sind alle Gabelhubwagen der DB-Reihe mit Gabelrollen und Lenkrädern aus Polyurethan ausgestattet. **Ausstattungsmerkmale** Hochwertige Pulverbeschichtung und robuste Bauweise Schmiernippel für eine einfache Wartung Qualitätshydraulikpumpe Überdruckventil für eine lange Lebensdauer dosiertes, stufenloses Herablassen am Handhebel Ein- und Ausfahrrollen und Gabelmarkierungen für die einfache Palettenqueraufnahme **Tragfähigkeit:** 2,0 t **Hubbereich:** 85 - 200 mm **Gabelmaße:** L 1150/B 160/H 60 mm **Gabelaußenabstand:** 520 mm **Wenderadius:** 1340 mm **Modell DB Rollen:** PU/PU Tandem **Maße:** L 1550 x B 520 x H 1240 mm **Gewicht:** 67 kg **Modell DB-E Rollen:** PU/PU Single **Maße:** L 1540 x B 520 x H 1210 mm **Gewicht:** 52 kg



**EAN/GTIN:** 4260151125793